

Charakteristika



- Energiją taupanti šilumos siurblio oro užuolaida: Iki 70% sumažintos išlaidos ir išmetamas CO2 kiekis (šildymo režimas).
- Stilingas, diskretiškas ir šiuolaikiškas dizainas, pritaikytas bet kokiam interjero architektūrai.
- Sklandų priekinį skydelį galima pritaikyti naudojant logotipus, apšvietimą, užrašus arba saugos ir informacinius signalus, atsižvelgiant į kliento reikalavimus.
- Savaeigis plieninis apvalus apvalkalas su be kraštų plastikiniais šoniniais uždengimais, apdaila pagaminta iš baltos spalvos RAL9016 epoksidinio poliesterio konstrukcijos. Kitos spalvos yra prieinamos pagal pageidavimą.
- Paslėptas viršutinio oro įėjimas, kad viduje nesimatytų įrenginio ir įleidimo grotelių.
- Anoduoto aliuminio išleidimo mentės, orlaivio formos, reguliuojamas nuo 0 iki 15° kiekvienoje pusėje.
- Dvigubo įleidimo išcentriniai ventiliatoriai, varomi išoriniu rotoriaus varikliu su žemu triukšmo lygiu. 5 greičių pasirinkimas. EC modeliai surinkti su labai ekonomiškais ir efektyviais ventiliatoriais.
- Pridedamas vidinis priešfiltras.
- „Plug & Play“ valdymo skydelis CS-5DX-NE slave DX su 5 greičių parinkikliu. ir 7 m telefono kabeliu.
- DX 1:1:
- Parengta prijungti prie „LG Inverter“ lauko šilumos siurblio įrenginio (R410A/R32) su išsiplėtimo vožtuvu.
- Reikalavimai „LG DX“ sąsajos rinkinys pritaikytas oro užuolaidai ir programuojamas valdymas.
- DX VRF:
- Paruošta prijungti prie LG VRF lauko šilumos siurblio įrenginio (R410A) ir išsiplėtimo vožtuvas nepridedamas, klientas turėtų jį įsigyti.
- Reikalingi LG VRF sąsajos rinkinys pritaikytas oro užuolaidai ir programuojamas valdymas.

Specifikacija

50Hz

| Modelis | (m³/h) | (m) |
|------------------------|-------------|-----|
| SMART ECM 1000 DX8-LG | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECM 1500 DX11-LG | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECM 2000 DX16-LG | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECM 2500 DX22-LG | 1" - 3/8" | |
| SMART ECM 3000 DX27-LG | 7/8" - 1/2" | |
| SMART ECG 1000 DX10-LG | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECG 1500 DX15-LG | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECG 2000 DX22-LG | 1" - 3/8" | |
| SMART ECG 2500 DX27-LG | 7/8" - 1/2" | |
| SMART ECG 2500 DX22-LG | 1" - 3/8" | |
| SMART ECG 3000 DX27-LG | 7/8" - 1/2" | |

| Modelis | (m³/h) | (m) |
|-------------------------|-------------|-----|
| SMART ECM 1000 VRF8-LG | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECM 1500 VRF12-LG | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECM 2000 VRF16-LG | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECM 2000 VRF19-LG | 1" - 3/8" | |
| SMART ECM 2500 VRF24-LG | 1" - 3/8" | |
| SMART ECM 2500 VRF21-LG | 1" - 3/8" | |
| SMART ECM 3000 VRF26-LG | 7/8" - 1/2" | |
| SMART ECG 1000 VRF10-LG | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECG 1500 VRF15-LG | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECG 2000 VRF24-LG | 1" - 3/8" | |
| SMART ECG 2000 VRF20-LG | 1 | |



| Modelis | (m ³ /h) | (m) |
|-------------------------|---------------------|-----|
| SMART ECG 2500 VRF25-LG | 7/8" - 1/2" | |
| SMART ECG 2500 VRF29-LG | 7/8" - 1/2" | |
| SMART ECG 3000 VRF29-LG | 7/8" - 1/2" | |
| SMART ECG 3000 VRF34-LG | 7/8" - 1/2" | |

60Hz

| Modelis | (m ³ /h) | (m) |
|------------------------|---------------------|-----|
| SMART ECM 1000 DX8-LG | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECM 1500 DX11-LG | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECM 2000 DX16-LG | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECM 2500 DX22-LG | 1" - 3/8" | |
| SMART ECM 3000 DX27-LG | 7/8" - 1/2" | |
| SMART ECG 1000 DX10-LG | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECG 1500 DX15-LG | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECG 2000 DX22-LG | 1" - 3/8" | |
| SMART ECG 2500 DX27-LG | 7/8" - 1/2" | |
| SMART ECG 2500 DX22-LG | 1" - 3/8" | |
| SMART ECG 3000 DX27-LG | 7/8" - 1/2" | |

| Modelis | (m ³ /h) | (m) |
|-------------------------|---------------------|-----|
| SMART ECM 1000 VRF8-LG | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECM 1500 VRF12-LG | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECM 2000 VRF16-LG | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECM 2000 VRF19-LG | 1" - 3/8" | |
| SMART ECM 2500 VRF24-LG | 1" - 3/8" | |
| SMART ECM 2500 VRF21-LG | 1" - 3/8" | |
| SMART ECM 3000 VRF26-LG | 7/8" - 1/2" | |
| SMART ECG 1000 VRF10-LG | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECG 1500 VRF15-LG | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECG 2000 VRF24-LG | 1" - 3/8" | |
| SMART ECG 2000 VRF20-LG | 1 | |
| SMART ECG 2500 VRF25-LG | 7/8" - 1/2" | |
| SMART ECG 2500 VRF29-LG | 7/8" - 1/2" | |
| SMART ECG 3000 VRF29-LG | 7/8" - 1/2" | |
| SMART ECG 3000 VRF34-LG | 7/8" - 1/2" | |

Matmenys



| | L | A | B |
|------------|------|------|------|
| Smart 1000 | 1034 | 920 | - |
| Smart 1500 | 1534 | 1420 | 710 |
| Smart 2000 | 2034 | 1920 | 960 |
| Smart 2500 | 2534 | 2420 | 1210 |
| Smart 3000 | 3034 | 2920 | 1460 |