

## Charakteristika



- Šiuolaikinio architektūrinio stiliaus dekoratyvinė energiją taupanti šilumos siurblio oro užuolaida: Iki 70% sumažintos išlaidos ir išmetamas CO2 kiekis (šildymo režimas).
- Minimalistinis ir išmanusis dizainas integruojamas į bet kokią aplinką ir siūlo begalines pritaikymo galimybes.
- Skyduose gali būti logotipai, apšvietimas, iškabos, saugos ar informaciniai ženklai, grafika, paveikslėliai, laikrodžiai - viskas pagal kliento pageidavimus.
- Priekinės anoduoto aliuminio plokštės. Pasirinktinai gaminamas iš šlifuito arba veidrodžiu poliruoto nerūdijančio plieno. Galimos kitos medžiagos, tokios kaip cinkuotas plienas, lygi arba tekstūruota odos plokštė, mediena ir kt.
- Centrinė konstrukcija pagaminta iš cinkuoto plieno, apdaila iš juodos kalvės. Kitos spalvos yra prieinamos pagal pageidavimą.
- Anoduoto aliuminio išleidimo mentės, orlaivio formos, reguliuojamas abiem kryptimis.
- Dvigubo įleidimo išcentriniai ventiliatoriai, varomi išoriniu rotoriaus varikliu su žemu triukšmo lygiu. 5 greičių pasirinkimas. EC modeliai surinkti su labai ekonomiškais ir efektyviais ventiliatoriais.
- Apima tik šildymo tiesioginio plėtimosi ritę su įmontuotais temperatūros jutikliais.
- „Plug & Play“ valdymo skydelis CS-5DX-NE slave DX su 5 greičių parinkikliu. ir 7 m telefono kabeliu.
- DX 1:1:
- Parengta prijungti prie lauko šilumos siurblio TOSHIBA Inverter (R410A/R32) su išsiplėtimo vožtuvu.
- „Requieres“ TOSHIBA DX sąsajos komplektas pritaikytas oro užuolaidoms ir programuojamas valdymas.
- DX VRF:
- Pasirengęs prisijungti prie TOSHIBA VRF lauko šilumos siurblio įrenginio (R410A), šis įrenginys nepridedamas, klientas turėtų jį įsigyti.
- Reikalavimai TOSHIBA VRF sąsajos komplektas pritaikytas oro užuolaidoms, programuojamas valdymas ir

## Specifikacija

50Hz

Modelis	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ZEN ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2000 DX22-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX22-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX27-TO	3-4,2	


Modelis	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ZEN ECG 1000 VRF10-TO	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF13-TO	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF15-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF20-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF29-TO	3-4,2	

60Hz

Modelis	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ZEN ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2000 DX22-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX22-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX27-TO	3-4,2	

Modelis	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ZEN ECG 1000 VRF10-TO	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF13-TO	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF15-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF20-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF29-TO	3-4,2	

## Matmenys



	L	I	A
Zen 1000	1220	1140	1115
Zen 1500	1620	1544	1515
Zen 2000	2120	2044	2015
Zen 2500	2620	2544	2515